

Garant GRIDLINE

Overskab med skuffe massive metalskydelåger, 36×14G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940235 1000
GTIN	4062406070366
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivelleringssokke** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nyttebredde i G	36

Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Bredde i G	80
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Nyttehøjde	863 mm
Vægt	130 kg
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Bredde	2000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	14
Greb, placering	nederst
Antal hylder	4
Højde	1000 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200