

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940801 1000
GTIN	4062406070427
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	500 mm
Nyttehøjde	845 mm
ComfortClose	nej

Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde i G	20
Skab, konstruktion	Basisskab
Greb, placering	øverst
Højde	1000 mm
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Vægt	32 kg
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20