

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940801 1250
GTIN	4062406070434
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	1250 mm
Dybde	500 mm
ComfortClose	nej
Nyttenhøjde	1095 mm

Skab, konstruktion	Basisskab
Bredde	500 mm
Vægt	38 kg
Dybde i G	20
Skabsfronter	Massiv metallåge
Greb, placering	øverst
Bredde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
	940640 200

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 200 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede  
låger til skabshøjde 1250 mm

940501 1250

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940550 20