

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940803 750 |
| GTIN | 4062406070458 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-----------|
| Bredde i G | 20 |
| Bredde | 500 mm |
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Dybde | 500 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Højde | 750 mm |
| Nytte højde | 595 mm |
| ComfortClose | nej |
| Dybde i G | 20 |
| Skabsfronter | Låge med rude |
| Vægt | 26 kg |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Greb, placering | øverst |
| Udførelse | til egen bestykning |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|---|----------------|
| Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm | 940640 125 |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20 | 940552 20 |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20 | 940560 20 |
| Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm | 940640 200 |
| Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm | 940640 75 |

| | |
|---|-------------|
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm | 940640 150 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm | 940640 100 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm | 940640 300 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20 | 940550 20 |
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |