

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940803 800
GTIN	4062406070465
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Bredde	500 mm
ComfortClose	nej
Dybde i G	20

Vægt	27 kg
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Låge med rude
Nyttehøjde	645 mm
Højde	800 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Bredde i G	20
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100