

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940803 900
GTIN	4062406070472
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Skab, konstruktion	Basisskab
Bredde i G	20
Højde	900 mm

Greb, placering	øverst
Bredde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	30 kg
Skabsfronter	Låge med rude
Nyttehøjde	745 mm
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
	940640 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 150 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 200 mm

940640 200

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300