

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940803 1250
GTIN	4062406070496
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Låge med rude
Vægt	38 kg

Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	1250 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	20
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1095 mm
Bredde	500 mm
Dybde	500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabiner indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1250 mm	940501 1250
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20