

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940803 1000
GTIN	4062406070489
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde i G	20
Højde	1000 mm
Bredde	500 mm
Bredde i G	20

Skabsfronter	Låge med rude
Greb, placering	øverst
Dybde	500 mm
Vægt	32 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	845 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
ComfortClose	nej
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20