

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940821 1500
GTIN	4062406070564
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×20G. Passende skuffer: 26×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	750 mm
Bredde i G	30
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	56 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Greb, placering	øverst
Højde	1500 mm
Nyttehøjde	1345 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde i G	20
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1500 mm	940510 1500

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200