

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940823 2000
GTIN	4062406070649
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×20G. Passende skuffer: 26×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Låge med rude
Dybde	500 mm
Bredde	750 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Højde	2000 mm
Vægt	71 kg
Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1845 mm
Greb, placering	midte
Bredde i G	30
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 2000 mm	940510 2000
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75