

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940823 1000
GTIN	4062406070618
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×20G. Passende skuffer: 26×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skab, konstruktion	Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	845 mm
Bredde	750 mm

Bredde i G	30
Skabsfronter	Låge med rude
Vægt	42 kg
Dybde	500 mm
Højde	1000 mm
Greb, placering	øverst
Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
	940641 125

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 125 mm

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede
låger til skabshøjde 900/1000 mm

940501 900/1000

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940552 30

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 75 mm

940641 75

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 150 mm

940641 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 200 mm

940641 200

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940550 30