

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940823 750 |
| GTIN | 4062406070588 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×20G. Passende skuffer: 26×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|--------|
| Dybde | 500 mm |
| Nyttehøjde | 595 mm |
| ComfortClose | nej |
| Bredde i G | 30 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Skabsfronter | Låge med rude |
| Greb, placering | øverst |
| Bredde | 750 mm |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Højde | 750 mm |
| Vægt | 34 kg |
| Dybde i G | 20 |
| Udførelse | til egen bestykning |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|--|----------------|
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940560 30 |
| Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm | 940641 125 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940590 30 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940550 30 |

| | |
|---|------------|
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm | 940641 150 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm | 940641 300 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm | 940641 75 |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940552 30 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm | 940641 100 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm | 940641 200 |