

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940823 900
GTIN	4062406070601
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×20G. Passende skuffer: 26×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	900 mm
Dybde i G	20
Vægt	39 kg
Bredde	750 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Bredde i G	30
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Skab, konstruktion	Basisskab
Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	745 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 900 mm	940510 900
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Belysningsset Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30