

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940841 800
GTIN	4062406070663
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Nytte højde	645 mm
Højde	800 mm
ComfortClose	nej
Vægt	42 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20

Greb, placering	øverst
Bredde i G	40
Skabsfronter	Massiv metallåge
Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde	500 mm
Bredde	1000 mm
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 750/800 mm	940511 750/800
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40