

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940823 1500
GTIN	4062406070632
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×20G. Passende skuffer: 26×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylde i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylde og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Låge med rude
Højde	1500 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
ComfortClose	nej

Dybde i G	20
Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	1345 mm
Bredde i G	30
Bredde	750 mm
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	56 kg
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1500 mm	940510 1500
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30