

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940841 750
GTIN	4062406070656
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	595 mm
Bredde i G	40
Vægt	41 kg
ComfortClose	nej
Højde	750 mm
Bredde	1000 mm

Greb, placering	øverst
Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Dybde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 750/800 mm	940511 750/800
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75