

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940843 900
GTIN	4062406070748
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	46 kg
Højde	900 mm
Bredde i G	40
Dybde	500 mm

Skab, konstruktion	Basisskab
Bredde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Låge med rude
Nyttehøjde	745 mm
ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
	940642 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 150 mm

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 200 mm

940642 200

Belysningssæt Extended til GridLine skabe medHængslede  
låger, bredde 40G til skabshøjde 900 mm

940511 900

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940642 75

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940560 40

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940642 125