

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940843 2000
GTIN	4062406070786
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	2000 mm
Nyttenhøjde	1845 mm

Vægt	81 kg
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Bredde i G	40
Greb, placering	midte
Skabsfronter	Låge med rude
Bredde	1000 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
	940642 75

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 75 mm

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940552 40

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940560 40

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940642 125

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede  
låger til skabshøjde 2000 mm

940501 2000