

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940843 800
GTIN	4062406070731
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	800 mm
Bredde i G	40
Greb, placering	øverst
Nytte højde	645 mm
Skabs fronter	Låge med rude

ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Vægt	42 kg
Bredde	1000 mm
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
	940511 750/800

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 750/800 mm

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940642 125

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940642 300

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11