

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940841 1500
GTIN	4062406070700
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1345 mm
Højde	1500 mm

Skabsfronter	Massiv metallåge
Dybde	500 mm
Bredde i G	40
Skab, konstruktion	Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1000 mm
Greb, placering	øverst
Vægt	65 kg
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1500 mm	940511 1500
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Belysningsset Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500