

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940841 1000
GTIN	4062406070687
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	845 mm
Dybde i G	20
Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	1000 mm

ComfortClose	nej
Vægt	49 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Greb, placering	øverst
Bredde i G	40
Bredde	1000 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
	940501 900/1000

Belysningsset Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 150 mm

940642 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940642 300

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940642 125

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940560 40

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940642 75