

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940843 1000
GTIN	4062406070755
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×16G (skal bestilles separat)  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Skabsfronter	Låge med rude
Vægt	49 kg
ComfortClose	nej
Bredde i G	40

Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	1000 mm
Nytte højde	845 mm
Bredde	1000 mm
Greb, placering	øverst
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40