



Skab uden låger, Højde: 2000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949506 2000
GTIN	4062406082017
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Korpus og låger af pladestål, mulighed for montering af hylder i intervaller på 40 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med skydegreb med **stiftcylinderlås**. Nærmere oplysninger om låsemuligheder, se nr. 950050 – 950060.

Uden døre, som åbent skab.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	åben
Antal hylder	4
Nyttehøjde	1840 mm
Højde	2000 mm

Dybde	400 mm
Bredde	1000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	60 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	500 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Mappeskab

Tilbehør

Ekstra hylde Type 1000	949514 1000
------------------------	-------------