

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940863 2000
GTIN	4062406070991
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	500 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Vægt	131 kg

Skabsfronter	Låge med rude
Dybde i G	20
Bredde	1250 mm
Højde	2000 mm
ComfortClose	nej
Greb, placering	midte
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	50
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------