


Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940863 800
GTIN	4062406070946
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokke med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1250 mm
Dybde i G	20
Skabsfronter	Låge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	645 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Greb, placering	øverst

Vægt	68 kg
Dybde	500 mm
ComfortClose	nej
Højde	800 mm
Bredde i G	50
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 750/800 mm	940512 750/800
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50