

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940865 1500
GTIN	4062406071059
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	50
Bredde	1250 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Dybde i G	20

Nyttehøjde	1345 mm
Dybde	500 mm
ComfortClose	nej
Vægt	104 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	1500 mm
Greb, placering	øverst
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 50G til skabshøjde 1500 mm	940513 1500
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50