

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940861 1250
GTIN	4062406070908
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	500 mm
Vægt	91 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge

Greb, placering	øverst
Dybde i G	20
Nyttehøjde	1095 mm
Bredde	1250 mm
ComfortClose	nej
Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	1250 mm
Bredde i G	50
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1250 mm	940501 1250
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50