

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940865 2000
GTIN	4062406071066
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	1845 mm
Vægt	131 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	50

ComfortClose	nej
Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Højde	2000 mm
Greb, placering	midte
Bredde	1250 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabiner indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 50G til skabshøjde 2000 mm	940513 2000
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50