

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940863 1500
GTIN	4062406070984
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1500 mm
Nytte højde	1345 mm
Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Bredde	1250 mm
ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Vægt	104 kg
Skabsfronter	Låge med rude
Skab, konstruktion	Basisskab
Bredde i G	50
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 1500 mm	940512 1500
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500