

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940861 1500
GTIN	4062406070915
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Massiv metallåge
Højde	1500 mm
Nyttenhøjde	1345 mm
Bredde i G	50

Dybde i G	20
Greb, placering	øverst
Vægt	104 kg
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	500 mm
Bredde	1250 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 1500 mm	940512 1500
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50