

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940861 2000
GTIN	4062406070922
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skab, konstruktion	Basisskab
ComfortClose	nej

Nyttehøjde	1845 mm
Højde	2000 mm
Vægt	131 kg
Greb, placering	midte
Bredde	1250 mm
Bredde i G	50
Skabsfronter	Massiv metallåge
Dybde	500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 2000 mm	940512 2000
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50