

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940867 800
GTIN	4062406071080
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokke med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Skab, konstruktion	Basisskab
Nyttehøjde	645 mm
Dybde i G	20
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Greb, placering	øverst
Højde	800 mm

Vægt	68 kg
Bredde i G	50
Bredde	1250 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 50G til skabshøjde 750/800 mm	940513 750/800