

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940867 750 |
| GTIN | 4062406071073 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 50×20G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokke med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Bredde i G | 50 |
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Dybde | 500 mm |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Højde | 750 mm |
| Vægt | 65 kg |
| Dybde i G | 20 |

| | |
|----------------------------------|--|
| ComfortClose | nej |
| Nyttehøjde | 595 mm |
| Bredde | 1250 mm |
| Skabsfronter | Skydelåge med rude |
| Greb, placering | øverst |
| Udførelse | til egen bestykning |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|--|----------------|
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50 | 940550 50 |
| Låseblænde til GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50 | 940560 50 |
| Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50 | 940590 50 |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50 | 940552 50 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 50G til skabshøjde 750/800 mm | 940513 750/800 |