

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940885 750
GTIN	4062406071141
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykt skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).  
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Skab, konstruktion	Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	60
Nyttehøjde	595 mm
Højde	750 mm
Dybde	500 mm
Dybde i G	20

Vægt	68 kg
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Bredde	1500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 750/800 mm	940514 750/800
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
	940651 200

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G  
Skuffefronthøjde 200 mm

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940651 125

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940590 30