

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940887 1500
GTIN	4062406071264
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde	500 mm
Greb, placering	øverst
Bredde i G	60

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	105 kg
Højde	1500 mm
Nyttehøjde	1345 mm
Dybde i G	20
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde	1500 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 100 mm

940651 100

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940590 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 300 mm

940651 300