

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940885 2000
GTIN	4062406071202
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	130 kg
Greb, placering	midte
Højde	2000 mm
Bredde	1500 mm

Bredde i G	60
Nyttehøjde	1845 mm
Dybde	500 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Udførelse	til egen bestyknig
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 2000 mm	940514 2000
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21