

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940885 1000   |
| GTIN                | 4062406071172 |
| Artikelklasse       | 9GI           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Dybde                                | 500 mm  |
| Bredde                               | 1500 mm |
| Nyttehøjde                           | 845 mm  |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja      |
| Højde                                | 1000 mm |
| Dybde i G                            | 20      |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Bredde i G                       | 60   |
| Vægt                             | 81 kg  |
| Skabsfronter                     | Massiv metalskydelåge  |
| ComfortClose                     | nej  |
| Greb, placering                  | øverst   |
| Skab, konstruktion               | Basisskab  |
| Udførelse                        | til egen bestyknig   |
| Materialetykkelse                | 0,9 mm   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000   |
| Højdeindstilling i intervaller   | 25   |
| Cylinderlås                      | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype                      | Hyldeskab  |

## Tilbehør

|  |                  |
|--|------------------|
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 75 mm                              | 940651 75        |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger,<br>bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940550 30        |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 100 mm                             | 940651 100       |
| Låseblænde til GridLine Type GP21  | 914227 GP21      |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940560 30        |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 150 mm                             | 940651 150       |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 125 mm                             | 940651 125       |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940552 30        |

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940651 300

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940590 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G  
Skuffefronthøjde 200 mm

940651 200