

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940887 1000 |
| GTIN | 4062406071240 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|--------------------|
| Greb, placering | øverst |
| Bredde | 1500 mm |
| Højde | 1000 mm |
| Skabsfronter | Skydelåge med rude |
| Dybde i G | 20 |
| Nyttenhøjde | 845 mm |
| ComfortClose | nej |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dybde | 500 mm |
| Bredde i G | 60 |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Vægt | 81 kg |
| Udførelse | til egen bestykning |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|--|------------------|
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940550 30 |
| Låseblænde til GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm | 940651 300 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm | 940651 125 |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm | 940651 75 |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm | 940651 150 |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940560 30 |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm | 940651 200 |

| | |
|--|------------|
| Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940590 30 |
| Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm | 940651 100 |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940552 30 |