

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940885 1500
GTIN	4062406071196
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1500 mm
Dybde	500 mm
Bredde i G	60
Skab, konstruktion	Basisskab

ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1345 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1500 mm
Vægt	105 kg
Dybde i G	20
Greb, placering	øverst
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
	940651 200

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 200 mm

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 300 mm

940651 300

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 75 mm

940651 75