

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940905 1000
GTIN	4062406071318
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×20G. Passende skuffer: 36×14G (skal bestilles separat).
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Nyttenhøjde	845 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Greb, placering	øverst
Vægt	98 kg
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	2000 mm
Bredde i G	80
Højde	1000 mm
ComfortClose	nej
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21