

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940905 1250
GTIN	4062406071325
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×20G. Passende skuffer: 36×14G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	500 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Vægt	112 kg
Bredde	2000 mm

Bredde i G	80
Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	1250 mm
Dybde i G	20
Nyttenhøjde	1095 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1500 mm	940515 1500
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21