

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940905 900
GTIN	4062406071301
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×20G. Passende skuffer: 36×14G (skal bestilles separat).
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Bredde i G	80
Bredde	2000 mm
Greb, placering	øverst
Vægt	92 kg
Dybde	500 mm
ComfortClose	nej

Skab, konstruktion	Basisskab
Nyttehøjde	745 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	900 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 900 mm	940515 900
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40