

Garant GRIDLINE

Storrumsbasisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941021 1000
GTIN	4062406071486
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums skabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	28
Bredde i G	40
Vægt	81 kg

Højde	1000 mm
Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	1000 mm
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	845 mm
Dybde	700 mm
Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	942573 200
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Skydehåndtag Type 1	958490 1
	940501 900/1000

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm

Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 40

942550 40

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm

942573 125

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm

942573 150

Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

942530 40

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm

942573 300

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm

942573 100

Mobil enhed, eftermonteringsæt passende til kabinetdybde i G 28

958480 28

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm

942573 75