

Garant GRIDLINE

Storrumsbasisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941021 2000
GTIN	4062406071493
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums skabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	28
Højde	2000 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde i G	40
Antal hylder	4
Dybde	700 mm
Bredde	1000 mm
Nyttenhøjde	1845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Vægt	146 kg
Greb, placering	midte
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942530 40
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	942573 200
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942573 150
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942550 40

Belysningsset Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Skuffe til storumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	942573 100
Belysningsset Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000
Skuffe til storumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	942573 75
Skuffe til storumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	942573 125
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til storumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	942573 300
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F