

Garant GRIDLINE

Vertikalskab, dybde 28G 4 frit bærende udtræk, Højde: 1000 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942004 1000
GTIN	4062406071684
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Vertikalskab i 30×28G.

Vertikalskabene er bestykket **med frit bærende udtræk**, som er udstyret med **enkeltudtrækssikring**, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Udtrækkenes rammer har huller i 37 mm-afstand til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulplader. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller væg og **skal sikres mod at vælte**. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med bundbakker nr. 942010, hulplader nr. 942015, værktøjshylder nr. 970130.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, vertikaludtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Ved lodret udtræksbredde på 330 mm kan der monteres 2 holdere ved siden af hinanden.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vertikaludtræk, bæreevne: 175 kg

Højde: 1000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 160 mm

Teknisk beskrivelse

Vertikalt udtræk, nyttedybde	627 mm
Vertikaludtræk, nyttebredde	153 mm
Vægt	181 kg
Bredde	750 mm
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	160 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	175 kg
Dybde	700 mm
Højde	1000 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	680 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	30
Materialetykkelse	1,2 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	700 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	37 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Vertikalskab