

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Låge med rude, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942303 1000
GTIN	4062406071783
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Vægt	76 kg
ComfortClose	nej

Antal hylder	2
Dybde i G	28
Højde	1000 mm
Bredde i G	30
Nytte højde	845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Bredde	750 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Skydehåndtag Type 1	958490 1
Mobil enhed, eftermonteringsæt passende til kabinetdybde i G 28	958480 28
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medhængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250

Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

942610 30