

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Massiv metallåge, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942301 1000
GTIN	4062406071769
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Greb, placering	øverst
Vægt	76 kg
Antal hylder	2

Højde	1000 mm
Bredde	750 mm
Bredde i G	30
Nyttehøjde	845 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Dybde i G	28
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Dybde	700 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Mobil enhed, eftermonteringssæt passende til kabinetdybde i G 28	958480 28
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skydehåndtag Type 1	958490 1
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30