

**Skiftenøgle, Hel længde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	814001 300
GTIN	4062406072087
Artikelklasse	82A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smal form med dobbelt T-profil skaft. Kæbestilling 22°. Sænksmedet og hærdet. Med **skala** på kæben.

Rullegaffelnøgle, forkromet

Teknisk beskrivelse

Maks. størrelse	34 mm
Hel længde	12 tommer
Hel længde	300 mm
Kæbestilling	22 grader
Produktionsmetode	sænksmedet og hærdet
gnistfri	nej
Skalering	ja
Greb	nej
Produkttype	Skiftenøgler