

**Garant****INFO Point med 24 tommer monitor, Type: M/DE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948005 M/DE
GTIN	4062406212384
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet strekcode-scanner (følger ikke med leveringen).

INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlås. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for Easyfix-kroge og holdere.

Med fast monteret 24 tommer monitor. Køreenhed med 4 drejelige hjul (Ø 100 mm), 2 med hjulbremse.

**Bestykning:**

Antal hylder i computerkabinet: 1

**Lakering:**

Korpus antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt.**

**Teknisk beskrivelse**

Computerkabinet, nytte dybde	190 mm
Grundareal, bredde	616 mm
Hylde dybde	300 mm
Computerkabinet, nyttehøjde	740 mm
Hylde bredde	600 mm
Vægt	65 kg
Højde	1570 mm
Hylde arbejds højde	1060 mm
Grundareal, dybde	550 mm
Computerkabinet, nyttebredde	540 mm
Energiforsyning	Med kabel
Hylde lukket dybde	150 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	INFO Point