

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Massiv metallåge, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942321 2000
GTIN	4062406072490
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	40
Greb, placering	øverst
Højde	2000 mm

Vægt	153 kg
Bredde	1000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
ComfortClose	nej
Dybde i G	28
Antal hylder	5
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000